


Montageanleitung

Leksand


Inhaltsverzeichnis

Übersicht Leksand Möbelgruppe	S. 2
Befestigung	S. 3
Möblierung	S. 4
Wartung	S. 5
Demontage und Recycling	S. 6
Einzelne Produktinformationen:	S. 7
U16-10 Leksand Sessel	S. 8
U16-11 Leksand Sitzbank	S. 9
U16-12 Leksand Bank	S. 10
U16-13 Leksand Tisch	



Leksand Übersicht


Gezeichnet von Ulf Hansson
Gezeichnet am 2022-06-28




U16-10
Leksand Sessel



U16-11
Leksand Sitzbank



U16-12
Leksand Bank





U16-13
Leksand Tisch

Leksand

Befestigung

Gezeichnet von Ulf Hansson
Gezeichnet am 2022-06-28



DETAIL D
SKALA 1 : 5

Die Möbel der Serie verfügen über gelochte Fußplatten zur Montage mit M10-Schrauben.
Vier Befestigungspunkte pro Produkt.

Montage auf Holzuntergrund


Vorbohren und mit französischen Holzschrauben montieren.


Montage auf Kleinpflaster oder Gehwegplatten

Die Platten mit Beton untergießen.

Montage auf Beton oder Steinblöcke usw.

Mit chemischen Ankern oder Expansionsankern gemäß den oben genannten Anweisungen montieren.






Bei der Befestigung von Sitzmöbeln in Kombination mit Tischen sollte ein Abstand von 160 mm von der Vorderkante der Sitzfläche bis zur Außenkante des Tisches eingehalten werden.

Dies dient dazu, das Hinsetzen zu ermöglichen.
(Dieses Maß kann je nach lokalen Anforderungen an die Barrierefreiheit vergrößert werden.)

Leksand Wartung

Gezeichnet von Alex Vaivars
Gezeichnet am 2022-05-11



Die Möbel der Serie Leksand werden standardmäßig mit Seitenteilen und Verstrebungen aus 100 % recycelbarem Aluminium geliefert, Sitzflächen und Tischplatten bestehen aus unbehandeltem Cumaru. Cumaru ist gelb- bis rotbraun gefärbt, nimmt jedoch mit der Zeit eine silbergraue Patina an. Das in den Produkten verwendete Cumaru wird unbehandelt geliefert und gilt als wartungsfrei.

Die Bänke werden bei Bedarf mit Möbelreiniger oder Seife gewaschen. Empfehlenswert ist die Verwendung einer Schrubbbürste. Kleinere Beschädigungen und Verfärbungen können mit feinem Schleifpapier entfernt werden. Nach der Aufstellung benötigen die Möbel keine kontinuierliche Wartung, sollten jedoch in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

-Schmutz entfernen und sicherstellen, dass die Oberflächen sauber sind, um Bewuchs und Verfärbungen zu verhindern.

-Beschädigungen der Pulverbeschichtung sollten so schnell wie möglich mit Alkydfarbe ausgebessert werden, um Korrosion zu vermeiden. Vor dem Auftragen der Farbe die betroffene Stelle gründlich mit feinem Schleifpapier reinigen. Ausbesserungsfarbe im passenden Farbton ist im gut sortierten Fachhandel erhältlich, kann jedoch auch von Nola bereitgestellt werden.

-Schrauben können im Laufe der Zeit nachgezogen werden müssen (gilt insbesondere bei freistehenden Möbeln). Dies muss nur überprüft werden, wenn sich die Möbel seitlich instabil anfühlen.


Die Möbel sind mit versenkten M6-Schrauben verschraubt. Sollten sich die Füße gelockert haben, muss das Produkt vom Untergrund gelöst und die Schrauben unter den Füßen nachgezogen werden.

ACHTUNG! Um an die oberen Schrauben des Tisches zu gelangen, müssen die zwei jeweils äußeren Bretter gelöst werden. Siehe Detailzeichnung.

Leksand

Demontage/Recycling

Gezeichnet von Ulf Hansson
Gezeichnet am 2022-06-28



Demontage:

Bei der Demontage werden alle Schrauben gelöst.

Cumaru wird (sofern keine Weiterverarbeitung möglich ist) als brennbarer Abfall sortiert.




Alle Schrauben bestehen aus rostfreiem Stahl (A2) und werden als Stahl sortiert.

Alle übrigen lackierten Bauteile bestehen aus 100 % recycelbarem Aluminium und werden als Aluminium sortiert.

Leksand

Produktinformation U16-10

Gezeichnet von Ulf Hansson
Gezeichnet am 2022-06-28




U16-10

Leksand Sessel

Gewicht 29 kg


Wird montiert geliefert, inklusive Füßen zur Bodenverankerung.



Leksand


Produktinformation U16-11

Gezeichnet von Alex Vaivars
Gezeichnet am 2022-05-11



U16-11
Leksand Sitzbank
Gewicht 56 kg



Inklusive Füßen zur Bodenverankerung.
Wird montiert geliefert.



Leksand

Produktinformation U16-12

Gezeichnet von Ulf Hansson
Gezeichnet am 2022-06-28




U16-12

Leksand Bank

Gewicht 45 kg




Inklusive Füßen zur Bodenverankerung.
Wird montiert geliefert.



Leksand

Produktinformation U16-13

Gezeichnet von Ulf Hansson
Gezeichnet am 2022-06-28



U16-13
Leksand Tisch
Gewicht 48 kg

Inklusive Füßen zur Bodenverankerung.
Wird montiert geliefert.

